

Stiklšķiedras optiskais kabelis SOOC-TB-P-M3-2-R10-S4

Daļas numurs: 552820

FESTO

Piemēroti SOE4 optiskās šķiedras elementiem.



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|---|--|
| Materiālu piezīme | Satur LABS substances |
| Mērīšanas metode | Staru devējs |
| Minimālais objekta diametrs | 0,05 mm |
| Optiskās šķiedras vads - speciālā īpašība | Precizitāte |
| Darba diapazons | 30 mm |
| Apkārtējās vides temperatūra | -55 ... 70 °C |
| Izmērs, galva | M3 |
| Optiskās šķiedras vada garums | 2 m |
| Uzmavas garums | 40 mm |
| Min. liekšanās rādiuss | 10 mm |
| Max. pievilkšanas moments | 1 Nm |
| Ārējais diametrs | 1 mm |
| Materiālu informācija, korpuss | Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais |
| Materiālu informācija, stiklšķiedras optiskais vads | PE |
| Aizsardzības klase | IP66 |
| Korozijas noturības klasifikācija CRC | 1 |