

# Stiklšķiedras optiskais kabelis SOOC-TB-P-M4-2-R15-S4


Daļas numurs: 552824

Produkts tiks atcelts

FESTO

Piemēroti SOE4 optiskās šķiedras elementiem.

Tīks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2022. Lūdzu meklējiet alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Mērīšanas metode	Staru devējs
Minimālais objekta diametrs	0,2 mm
Optiskās šķiedras vads - speciālā īpašība	Precizitāte
Darba diapazons	120 mm
Apkārtējās vides temperatūra	-55 ... 70 °C
Izmērs, galva	M4
Optiskās šķiedras vada garums	2 m
Uzmavas garums	40 mm
Min. liekšanās rādiuss	15 mm
Max. pievilkšanas moments	2 Nm
Ārējais diametrs	2,2 mm
Korpusa materiāls	Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais
Optiskās šķiedras materiāls	PE
Aizsardzības klase	IP66
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1 - Zema korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364 zone III