

# Stiklšķiedras optiskais kabelis SOOC-DS-H-M6-1-R40


Daļas numurs: 552841

Produkts tiks atcelts

FESTO

Piemēroti SOE4 optiskās šķiedras elementiem.

Tīks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2022. Lūdzu meklējiet alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Mērīšanas metode	Difūzās atstarošanas devējs
Minimālais objekta diametrs	0,1 mm
Optiskās šķiedras vads - speciālā īpašība	Liels darba diapazons
Darba diapazons	200 mm
Apkārtējās vides temperatūra	-55 ... 70 °C
Izmērs, galva	M6
Optiskās šķiedras vada garums	1 m
Min. liekšanās rādiuss	40 mm
Max. pievilkšanas moments	3 Nm
Ārējais diametrs	2,2 mm
Korpusa materiāls	Niķelēts misiņš
Optiskās šķiedras materiāls	PE
Aizsardzības klase	IP66
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1 - Zema korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364 zone III