


Smalkais filtrs

MS9-LFM-3/4-BUM-HF-DA

Daļas numurs: 552976

FESTO

1 µm filtrs, metāla kolbas aizsargs, liela caurplūde, ar diferenciālā spiediena indikatoru, manuāla kondensāta novadīšana, plūsmas virziens no kreisās uz labo pusi.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Sērija	MS
Izmērs	9
Konstrukcijas struktūra	Šķiedru filtrs
Filtrācijas pakāpe	1 µm
Kondensāta novadīšana	manuāla rotācija
Darbošanās spiediens	0 ... 20 bar
Darbošanās paņēmiens	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [6:8:4]
Gaisa tīrības klase izejā	Saspiests gaiss saskaņā ar ISO 8573-1:2010 [5:7:3]
Max. standarta plūsmas pakāpe pie gaisa kvalitātes klases	10.000 l/min
Min. plūsmas pakāpe pie gaisa kvalitātes klases	500 l/min
Filtra efektivitāte	99,99 %
Max. kondensāta vērtība	225 ml
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Vidējā temperatūra	-10 ... 60 °C
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Uzglabāšanas temperatūra	-10 ... 60 °C
Atlikušās eļļas sastāvs	0,5 mg/m ³
Diferencētā spiediena displejs	Vizuālais indikators
Eksploziju droša apkārtējā temperatūra	-10°C ≤ Ta ≤ +60°C
Montāžas tips	Līnijas instalācija ar piederumiem Izvēles
Montāžas pozīcija	vertikāle +/- 5°
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	G3/4
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	G3/4
Korpusa materiāls	Alumīnija spiedienlējums
Vāka materiāls	PA
Filtra materiāls	Bora silikāta šķiedra
Kolbas materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums
Ekrāna materiāls	PA
Blīvējumu materiāls	NBR
Produkta svars	2.500 g