

# Aktīvās ogles filtrs MS9-LFX-N3/4-U

Daļas numurs: 552998

FESTO

Metāla kauss, plūsmas virziens: no kreisās uz labo pusi.



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	9
Sērija	MS
Montāžas pozīcija	vertikāle +/- 5°
Konstrukcijas struktūra	Aktīvās ogles filtrs
Darbošanās spiediens	0 ... 20 bar
Max. standarta plūsmas pakāpe pie gaisa kvalitātes klases	6.500 l/min
Darbošanās paņēmiens	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [1:4:2]
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Uzglabāšanas temperatūra	-10 ... 60 °C
Gaisa tīrības klase izejā	Saspiests gaiss saskaņā ar ISO 8573-1:2010 [1:4:1]
Vidējā temperatūra	5 ... 30 °C
Atlikušās eļļas sastāvs	0,003 mg/m <sup>3</sup>
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkta svars	2.000 g
Montāžas tips	Linijas instalācija ar piederumiem Izvēles
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	3/4 NPT
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	3/4 NPT
Vāka materiāls	PA
Blīvējumu materiāls	NBR
Filtra materiāls	Aktīvā ogle
Korpusa materiāls	Alumīnija spiedienlējums
Kolbas materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums
Ekrāna materiāls	PA