


Spiediena devējs SPAB-P10R-G18-2N-M8

Daļas numurs: 553161

FESTO

Ar relatīvo spiedienu 0 līdz 10 bar.



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|---|--|
| Autorizācija | C-Tick c UL us - Recognized (OL) |
| CE simbols (skat atbilstības sertifikātu) | Saskaņā ar EU-EMV vadlīniju |
| Materiālu piezīme | Satur LABS substances Atbilst RoHS |
| Izmērītais mainīgais lielums | Relatīvais spiediens |
| Mērišanas metode | Pjerezistīvais spiediena devējs ar displeju |
| Spiediena mērišanas diapazons, sākuma vērtība | 0 bar |
| Spiediena mērišanas diapazons, beigu vērtība | 10 bar |
| Pārslodzes diapazons | 15 bar |
| Darbošanās paņēmieni | Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Piezīme par darba un vadības vidi | Elļotāja izmantošana nav iespējama |
| Apkārtējās vides temperatūra | -10 ... 50 °C |
| Komutācijas izeja | 2xNPN |
| Pārslēgšanās funkcija | Brīvi programmējama |
| Komutācijas elementa funkcija | Pārslēdzams |
| Komutācijas vērtības reprodutivitāte | 0,2 % |
| Max. izejas strāva | 100 mA |
| Precīzais displejs FS | 2 %FS |
| Īssavienojuma stiprums | Jā |
| Darbības sprieguma diapazons DC | 12 ... 24 V |
| Polaritātes aizsargāts | priekš darba sprieguma |
| Elektriskais savienojums | Spraudnis apaļa izpildījuma pēc EN 60947-5-2 M8x1 4-kontaktu |
| Montāžas tips | Izvēles Vītņots ar piederumiem |
| Pneimatiskais savienojums | Vīrišķā vītne G1/8 Sievišķā vītne M5 |
| Produkta svars | 45 g |
| Materiālu informācija, korpuss | ABS-pastiprināts PBT-pastiprināti |
| Attēlošana | Izgaismots LCD, daudzkrāsains |
| Elements(i) kurus var attēlot | MPa bar kPa psi kgf/cm ² |
| Darbības statusa displejs | LCD, dzeltens |
| Uzstādīšanas opcijas | Teach-In Izmantojot displeju un pogas |

| Pazīme | Lielums |
|--|-------------|
| Aizsardzība pret manipulāciju | PIN-Code |
| Sākumpunkta uzstādīšanas diapazons | 0 ... 100 % |
| Histerēzes iestatišanas diapazons | 0 ... 90 % |
| Aizsardzības klase | IP40 |
| Koroziijas noturības klasifikācija CRC | 2 |