

Plēšu komplekts DADB-S1-50-S126-175

Daļas numurs: 553485

FESTO

Paredzēts standarta cilindriem saskaņā ar ISO 6432.



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|---------------------------------------|---|
| Ārējais diametrs | 57 mm |
| Izmērs | 50 |
| Gājiena diapazons | 126 ... 175 mm |
| Virzuļa kāta pagarinājums | 58 mm |
| Konstrukcija | apaļš |
| Montāžas pozīcija | Jebkurš |
| Konstrukcijas struktūra | Plēšu komplekts ar izvadītu izplūdes gaisu |
| Korozijas noturības klasifikācija CRC | 3 - Augsta korozijas ietekme |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| RSBP classification to CD-0033 | F5a |
| Vides izturība | Putekļi Šķembas Eļļas Smērviela Benzīni |
| Aizsardzības klase | IP54 |
| Apkārtējās vides temperatūra | -10 ... 80 °C |
| Produkta svars | 89 g |
| Montāžas tips | Ar vītņotu tapu ar iekšējo (sievīšķo) vītņi |
| Pneimatiskais savienojums | G1/4 |
| Materiālu piezīme | Atbilst RoHS |
| Adaptēra komponentu materiāls | PA-pastiprināts |
| Blīvējumu materiāls | NBR |
| Membrānas materiāls | NBR |
| Vītņotās tapas materiāls | Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais |