


Tuvuma devējs SIEF-M18B-NS-K-L

Daļas numurs: 553548

FESTO

Ar vadu, vienlīmeņa stiprinājums



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Konstrukcija	apaļš
Atbilst standartam	EN 60947-5-2
Autorizācija	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar EU-EMV vadlīniju
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Nominālais komutācijas attālums	5 mm
Apkārtējās vides temperatūra	-30 ... 70 °C
Atkārtošanas precizitāte	0,28 mm
Komutācijas izeja	NPN
Komutācijas elementa funkcija	Normāli atvērts kontakts
Max. pārslēgšanās frekvence, DC	3.000 Hz
Max. izejas strāva	200 mA
Īssavienojuma stiprums	Pulsējošs
Darbības sprieguma diapazons DC	10 ... 30 V
Polaritātes aizsargāts	priekš visiem elektriskajiem savienojumiem
Elektriskais savienojums	3-dzīslu Kabelis
Kabeļa garums	2,5 m
Kabeļa izolācijas materiāls	TPE-U(PU)
Izmērs	M18
Instalācijas tips	vienlīmeņa
Produkta svars	124 g
Korpusa materiāls	Misiņš TPE-O hroma pārklājums
Darbības statusa displejs	Dzeltena gaismas diode
Apkārtējās vides temperatūra ar elastīgo kabeļa instalāciju	-5 ... 70 °C
Aizsardzības klase	IP68
Magnētiskā lauka traucējumu imunitāte	DC un AC magnētiskais lauks
Uzliesmojuma stiprums	0,8 kV
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Piesārņojuma pakāpe	3