



Tuvuma devējs SIEF-M30B-PS-S-L

Daļas numurs: 553549

FESTO

Ar spraudni, vienlīmeņa stiprinājuma



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Konstrukcija	apaļš
Atbilst standartam	EN 60947-5-2
Autorizācija	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar EU-EMV vadlīniju
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Nominālais komutācijas attālums	10 mm
Apkārtējās vides temperatūra	-30 ... 85 °C
Atkārtēšanas precizitāte	0,55 mm
Komutācijas izeja	PNP
Komutācijas elementa funkcija	Normāli atvērts kontakts
Max. pārslēgšanās frekvence, DC	2.000 Hz
Max. izejas strāva	200 mA
Īssavienojuma stiprums	Pulsējošs
Darbības sprieguma diapazons DC	10 ... 30 V
Polaritātes aizsargāts	priekš visiem elektriskajiem savienojumiem
Elektriskais savienojums	3-kontaktu M12x1 Spraudnis
Savienotāja korpusa materiāls	Misiņš hroma pārklājums
Izmērs	M30
Instalācijas tips	vienlīmeņa
Produkta svars	100 g
Korpusa materiāls	Misiņš hroma pārklājums
Darbības statusa displejs	Dzeltena gaismas diode
Aizsardzības klase	IP68
Magnētiskā lauka traucējumu imunitāte	DC un AC magnētiskais lauks
Uzliesmojuma stiprums	0,8 kV
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Piesārņojuma pakāpe	3