



Tuvuma devējs SIEF-M30B-PS-K-L

Daļas numurs: 553550

FESTO

Ar vadu, vienlīmeņa stiprinājums



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|---|--|
| Konstrukcija | apaļš |
| Atbilst standartam | EN 60947-5-2 |
| Autorizācija | RCM Mark c UL us - Listed (OL) |
| CE simbols (skat atbilstības sertifikātu) | Saskaņā ar EU-EMV vadlīniju |
| Materiālu piezīme | Atbilst RoHS |
| Nominālais komutācijas attālums | 10 mm |
| Apkārtējās vides temperatūra | -30 ... 70 °C |
| Atkārtēšanas precizitāte | 0,55 mm |
| Komutācijas izeja | PNP |
| Komutācijas elementa funkcija | Normāli atvērts kontakts |
| Max. pārslēgšanās frekvence, DC | 2.000 Hz |
| Max. izejas strāva | 200 mA |
| Īssavienojuma stiprums | Pulsējošs |
| Darbības sprieguma diapazons DC | 10 ... 30 V |
| Polaritātes aizsargāts | priekš visiem elektriskajiem savienojumiem |
| Elektriskais savienojums | 3-dzīslu Kabelis |
| Kabeļa garums | 2,5 m |
| Kabeļa izolācijas materiāls | TPE-U(PU) |
| Izmērs | M30 |
| Instalācijas tips | vienlīmeņa |
| Produkta svars | 191 g |
| Korpusa materiāls | Misiņš TPE-O hroma pārklājums |
| Darbības statusa displejs | Dzeltena gaismas diode |
| Apkārtējās vides temperatūra ar elastīgo kabeļa instalāciju | -5 ... 70 °C |
| Aizsardzības klase | IP68 |
| Magnētiskā lauka traucējumu imunitāte | DC un AC magnētiskais lauks |
| Uzliesmojuma stiprums | 0,8 kV |
| Korozijas noturības klasifikācija CRC | 2 - Mainīga korozijas ietekme |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Piesārņojuma pakāpe | 3 |