

# Plastmasas caurule PAN

Daļas numurs: 553610

FESTO

Lūdzu ievērojiet minimālo pasūtījuma daudzumu.



## Datu lapa

Kopējā datu lapa - Individuālie vārsti ir atkarīgi no jūsu konfigurācijas.

Pazīme	Lielums
Ārējais diametrs	4 ... 16 mm
Iekšējais diametrs	2,5 ... 12 mm
Atbilst standartam	DIN 73378-PA12-PHL
No temperatūras atkarīgs darbības spiediens	-0,95 ... 35 bar
Autorizācija	TÜV
Sertifikācijas departaments	B 013277 0506 00
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7::-] Minerāleļļa
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Apkārtējās vides temperatūra	-60 ... 100 °C
Krāsa	zils brūns dzeltens zaļš neitrāla Sarkans Melns sudraba balts
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Caurules materiāls	Poliamīds 12 TPE-A