

Adsorbcijas žāvētājs PDAD-09-N3/8



Daļas numurs: 553757
Produkts tiks atcelts

FESTO

Priekš sausa un tīra saspiestā gaisa.

Šis produkts ir tikai pieejams ja pasūta no ASV Festo Korporācijas.

Tiks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2016. Lūdzu meklējiet alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Montāžas pozīcija	Horizontāls vertikāle
Konstrukcijas struktūra	Auksti reģenerējošais adsorbcijas žāvētājs
Ieplūdes spiediens 1	4 ... 16 bar
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [6:4:4]
Piezīme par darbu un vadības vidi	Eļļotāja izmantošana nav iespējama
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar ES zemsprieguma direktīvu Saskaņā ar EU-EMV vadlīniju saskaņā ar ES drukāšanas ierīču vadlīnijām
Spiediena rasas punkts	-40 °C
Spiediena rasas punkts samazinātai plūsmai	-70 °C
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2
Uzglabāšanas temperatūra	-20 ... 60 °C
Gaisa tīrības klase izejā	Saspiests gaiss saskaņā ar ISO 8573-1:2010 [2:2:2] pie -40°C Saspiests gaiss saskaņā ar ISO 8573-1:2010 [2:1:2] pie -70°C
Vidējā temperatūra	2 ... 50 °C
Apkārtējās vides temperatūra	5 ... 50 °C
Produkta svars	13.000 g
Montāžas tips	ar piederumiem
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	NPT3/8-18
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	NPT3/8-18
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Materiālu informācija, korpuss	Kaļamā alumīnija sakausējums