


Plastmasas caurule PEN

Daļas numurs: 553769

FESTO

Lūdzu ievērojiet minimālo pasūtījuma daudzumu.



Parauga attēlojums

Datu lapa

Kopējā datu lapa - Individuālie vārsti ir atkarīgi no jūsu konfigurācijas.

| Pazīme | Lielums |
|---|--|
| Ārējais diametrs | 4 ... 16 mm |
| Iekšējais diametrs | 2,7 ... 10,8 mm |
| No temperatūras atkarīgs darbības spiediens | -0,95 ... 10 bar |
| Autorizācija | TÜV |
| Sertifikācijas departaments | B 013277 0506 00 |
| Darbošanās paņēmieni | Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7::-:] Ūdens atbilstoši ražotāja deklarācijai zem www.festo.com |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Tīrības klase | This product is a static object, active particle generation is not possible when used correctly. Clean product before using it in a cleanroom environment and ensure it is installed correctly. |
| Apkārtējās vides temperatūra | -30 ... 60 °C |
| Krāsa | zils dzeltens zaļš neitrāla Sarkans Melns sudraba balts |
| Balsta cietība | D 52 +/-3 |
| Materiālu piezīme | Atbilst RoHS |
| Caurules materiāls | PE |