

Plastmasas caurule PLN

Daļas numurs: 553850

FESTO

Lūdzu ievērojiet minimālo pasūtījuma daudzumu.



Parauga attēlojums

Datu lapa

Kopējā datu lapa - Individuālie vārsti ir atkarīgi no jūsu konfigurācijas.

Pazīme	Lielums
Ārējais diametrs	4 ... 16 mm
Iekšējais diametrs	2,9 ... 12 mm
No temperatūras atkarīgs darbības spiediens	-0,95 ... 14 bar
Autorizācija	TÜV
Sertifikācijas departaments	B 013277 0506 00
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7::-:] Ūdens atbilstoši ražotāja deklarācijai zem www.festo.com
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Tīrības klase	This product is a static object, active particle generation is not possible when used correctly. Clean product before using it in a cleanroom environment and ensure it is installed correctly.
Pārtikas drošs	Skatiet Papildus materiālu informāciju
Apkārtējās vides temperatūra	-30 ... 80 °C
Krāsa	zils brūns dzeltens zaļš neitrāla Sarkans Melns sudraba balts
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Caurules materiāls	PE