

# Plastmasas caurule PAN-10X1,5-SI-300

Daļas numurs: 553891

FESTO

standarta ārēja diametra caurules, var pretoties augstām termiskām un mehāniskajām slodzēm.



## Datu lapa

| Pazīme                                      | Lielums   |
|---|---|
| Ārējais diametrs                            | 10 mm   |
| Liekuma rādius ir būtisks plūsmas pakāpei   | 58 mm   |
| Iekšējais diametrs                          | 7 mm  |
| Min. liekšanās rādiuss                      | 27 mm   |
| Tubing characteristics                      | Suitable for energy chains                          |
| Temperature-dependent operating pressure    | -0,095 ... 1,7 MPa                                  |
| No temperatūras atkarīgs darbības spiediens | -0,95 ... 17 bar                                    |
| Temperature-dependent operating pressure    | -13,775 ... 246,5 psi                               |
| Autorizācija                                | TÜV   |
| Jūras klasifikācija                         | skatiet sertifikātu                                 |
| Sertifikācijas departaments                 | B 013277 0506 00                                    |
| Darbošanās paņēmieni                        | Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| PWIS conformity                             | VDMA24364-B2-L                                      |
| Apkārtējās vides temperatūra                | -30 ... 80 °C                                       |
| Produkta svars pamatojoties uz garumu       | 0,042 kg/m  |
| Pneimatiskais savienojums                   | Iespiežamam savienojumam ar ārējo diametru 10 mm    |
| Krāsa                                       | sudraba   |
| Balsta cietība                              | D 55 +/-3   |
| Materiālu piezīme                           | Atbilst RoHS  |
| Caurules materiāls                          | TPE-A   |