

Plastmasas caurule PAN-8X1,25-BL-400

Daļas numurs: 553896

FESTO

standarta ārēja diametra caurules, var pretoties augstām termiskām un mehāniskajām slodzēm.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Ārējais diametrs	8 mm
Liekuma rādius ir būtisks plūsmas pakāpei	43 mm
Iekšējais diametrs	5,9 mm
Min. liekšanās rādiuss	22 mm
Tubing characteristics	Suitable for energy chains
Temperature-dependent operating pressure	-0,095 ... 1,5 MPa
No temperatūras atkarīgs darbības spiediens	-0,95 ... 15 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13,775 ... 217,5 psi
Autorizācija	TÜV
Sertifikācijas departaments	B 013277 0506 00
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-]
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Apkārtējās vides temperatūra	-30 ... 80 °C
Produkta svars pamatojoties uz garumu	0,024 kg/m
Pneimatiskais savienojums	Iespiežamam savienojumam ar ārējo diametru 8 mm nipeļveida savienojumam ar iekšējo diametru 6 mm un uzgriezni nipeļveida savienojumam ar iekšējo diametru 6 mm
Krāsa	zils
Balsta cietība	D 55 +/-3
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Caurules materiāls	TPE-A