

Plastmasas caurule PAN-10X1,5-SW-300

Daļas numurs: 553903

FESTO

standarta ārēja diametra caurules, var pretoties augstām termiskām un mehāniskajām slodzēm.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Ārējais diametrs	10 mm
Liekuma rādius ir būtisks plūsmas pakāpei	58 mm
Iekšējais diametrs	7 mm
Min. liekšanās rādiuss	27 mm
Tubing characteristics	Suitable for energy chains
Temperature-dependent operating pressure	-0,095 ... 1,7 MPa
No temperatūras atkarīgs darbības spiediens	-0,95 ... 17 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13,775 ... 246,5 psi
Autorizācija	TÜV
Sertifikācijas departaments	B 013277 0506 00
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-]
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Apkārtējās vides temperatūra	-30 ... 80 °C
Produkta svars pamatojoties uz garumu	0,042 kg/m
Pneimatiskais savienojums	Iespiežamam savienojumam ar ārējo diametru 10 mm
Krāsa	Melns
Balsta cietība	D 55 +/-3
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Caurules materiāls	TPE-A