

# Plastmasas caurule

## PAN-16X2-SW-100

Daļas numurs: 553905

FESTO

standarta ārēja diametra caurules, var pretoties augstām termiskām un mehāniskajām slodzēm.



### Datu lapa

Pazīme	Lielums
Ārējais diametrs	16 mm
Liekuma rādius ir būtisks plūsmas pakāpei	94 mm
Iekšējais diametrs	12 mm
Min. liekšanās rādiuss	67 mm
Tubing characteristics	Suitable for energy chains
Temperature-dependent operating pressure	-0,095 ... 1,4 MPa
No temperatūras atkarīgs darbības spiediens	-0,95 ... 14 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13,775 ... 203 psi
Autorizācija	TÜV
Sertifikācijas departaments	B 013277 0506 00
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-]
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Apkārtējās vides temperatūra	-30 ... 80 °C
Produkta svars pamatojoties uz garumu	0,092 kg/m
Pneimatiskais savienojums	Iespiežamam savienojumam ar ārējo diametru 16 mm
Krāsa	Melns
Balsta cietība	D 55 +/-3
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Caurules materiāls	TPE-A