

Plastmasas caurule

PAN-12X1,75-SW

Daļas numurs: 553916

FESTO

standarta ārēja diametra caurules, var pretoties augstām termiskām un mehāniskajām slodzēm.



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|---|---|
| Ārējais diametrs | 12 mm |
| Liekuma rādius ir būtisks plūsmas pakāpei | 64 mm |
| Iekšējais diametrs | 8,4 mm |
| Min. liekšanās rādiuss | 29 mm |
| Tubing characteristics | Suitable for energy chains |
| Temperature-dependent operating pressure | -0,095 ... 1,7 MPa |
| No temperatūras atkarīgs darbības spiediens | -0,95 ... 17 bar |
| Temperature-dependent operating pressure | -13,775 ... 246,5 psi |
| Autorizācija | TÜV |
| Sertifikācijas departaments | B 013277 0506 00 |
| Darbošanās paņēmieni | Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Apkārtējās vides temperatūra | -30 ... 80 °C |
| Produkta svars pamatojoties uz garumu | 0,06 kg/m |
| Pneimatiskais savienojums | Iespiežamam savienojumam ar ārējo diametru 12 mm |
| Krāsa | Melns |
| Balsta cietība | D 55 +/-3 |
| Materiālu piezīme | Atbilst RoHS |
| Caurules materiāls | TPE-A |