


# Ieejas modulis CECX-E-4E-T-P1

Daļas numurs: 553973

FESTO



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Korozijas noturības klasifikācija CRC	0 - Nav korozijas ietekme
Autorizācija	c UL us - Listed (OL)
Materiālu piezīme	Satur LABS substances Atbilst RoHS
Enerģijas patēriņš 24 V	2,5 W
Enerģijas patēriņš 5 V	0,3 W
Apkārtējās vides temperatūra	5 ... 55 °C
Uzglabāšanas temperatūra	-40 ... 70 °C
Relatīvais gaisa mitrums	10 - 95 %
Aizsardzības klase	IP20
Drošības klase	III
Produkta svars	134 g
Tests uz vibrāciju intensivitāti	EN 60068-2-6 FC 5 - 9 Hz 3,5 mm 9 - 150 Hz 1g
Tests uz triecienu intensivitāti	EN 60068-2-27 EA 15g, 11ms (pussinus)
Elektriskā savienojuma tehnoloģija, I/O	Līdzdu josla, platums 5.08 mm
Analogās ieejas, skaits	4
Analogās ieejas, izšķirtspēja	14 bit
Analogās ieejas, signāla diapazons	PT 100 (-100 °C līdz 850 °C)
Analogās ieejas, mazākā vērā ņemamā bita vērtība (LSB)	0,058 °C
Analogās ieejas, absolūtā precizitāte pie 25 °C	± 0,01%
Analogās ieejas, galvaniskā izolācija	Nē
Analogā ieeja, ieejas pretestība	10 MOhm
Iekšējais cikla laiks	2 ms