


# Ieejas modulis CECX-E-6E-T-P2

Daļas numurs: 553974

FESTO



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Korozijas noturības klasifikācija CRC	0 - Nav korozijas ietekme
Autorizācija	c UL us - Listed (OL)
Materiālu piezīme	Satur LABS substances Atbilst RoHS
Enerģijas patēriņš 24 V	1,6 W
Enerģijas patēriņš 5 V	0,6 W
Apkārtējās vides temperatūra	5 ... 55 °C
Uzglabāšanas temperatūra	-40 ... 70 °C
Relatīvais gaisa mitrums	10 - 95 %
Aizsardzības klase	IP20
Drošības klase	III
Produkta svars	142 g
Tests uz vibrāciju intensitāti	EN 60068-2-6 FC 5 - 9 Hz 3,5 mm 9 - 150 Hz 1g
Tests uz triecienu intensitāti	EN 60068-2-27 EA 15g, 11ms (pussinus)
Elektriskā savienojuma tehnoloģija, I/O	Ligzdu josla, platums 5.08 mm Apzeltīti kontakti
Analogās ieejas, skaits	6
Analogās ieejas, izšķirtspēja	14 bit
Analogās ieejas, signāla diapazons	Termopāris Typ J(Fe-CuNi, -100 - 700°C) Typ K(NiCr-Ni, -100 - 1000°C) Typ L(Fe-CuNi, -100 - 700°C)
Analogās ieejas, absolūtā precizitāte pie 25 °C	± 1,0 °C
Analogās ieejas, galvaniskā izolācija	Jā
Analogā ieeja, ieejas pretestība	> 10 kOhm
Iekšējais cikla laiks	100 ms