


# Izejas modulis CECX-A-4A-V

Daļas numurs: 553976

FESTO



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Korozijas noturības klasifikācija CRC	0 - Nav korozijas ietekme
Autorizācija	c UL us - Listed (OL)
Materiālu piezīme	Satur LABS substances Atbilst RoHS
Enerģijas patēriņš 24 V	1,9 W
Enerģijas patēriņš 5 V	0,3 W
Apkārtējās vides temperatūra	5 ... 55 °C
Uzglabāšanas temperatūra	-40 ... 70 °C
Relatīvais gaisa mitrums	10 - 95 %
Aizsardzības klase	IP20
Drošības klase	III
Produkta svars	132 g
Tests uz vibrāciju intensitāti	EN 60068-2-6 FC 5 - 9 Hz 3,5 mm 9 - 150 Hz 1g
Tests uz triecienu intensitāti	EN 60068-2-27 EA 15g, 11ms (pussinus)
Elektriskā savienojuma tehnoloģija, I/O	Līdzdu josla, platums 5.08 mm
Analogās ieejas, galvaniskā izolācija	Nē
Analogās izejas, skaits	4
Analogās izejas, izšķirtspēja	12 bit
Analogās izejas, max slodzes izturība	$\geq 1.000 \text{ Ohm}$
Analogās izejas, signāla diapazons	$\pm 10 \text{ V}$
Analogās izejas, konversācijas laiks	1 ms
Analogās izejas, pēdējā vērā ņemamā bita vērtība (LSB)	5,32 mV
Analogās izejas, absolūtā precizitāte pie 25 °C	$\pm 0,15\%$