


Enkoderas saskarne

CECX-C-2G1

Daļas numurs: 553977

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Korozijas noturības klasifikācija CRC	0 - Nav korozijas ietekme
Autorizācija	c UL us - Listed (OL)
Materiālu piezīme	Satur LABS substances Atbilst RoHS
Darbības spriegums	19,2 - 30 VDC
Enerģijas patēriņš 5 V	0,65 W
Apkārtējās vides temperatūra	5 ... 55 °C
Uzglabāšanas temperatūra	-40 ... 70 °C
Relatīvais gaisa mitrums	10 - 95 %
Aizsardzības klase	IP20
Drošības klase	III
Produkta svars	140 g
Tests uz vibrāciju intensitāti	EN 60068-2-6 FC 5 - 9 Hz 3,5 mm 9 - 150 Hz 1g
Tests uz triecienu intensitāti	EN 60068-2-27 EA 15g, 11ms (pussinus)
Elektriskā savienojuma tehnoloģija, I/O	Līdzdu josla, platums 5.08 mm
Statusa displeji	LED dzeltens = receive LED zaļš = enerģija
Enkoderas ieejas, skaits	4
Enkoderas ieejas, izšķirtspēja	16 līdz 32 biti Regulējams ar programmatūru
Enkoderas ieejas, signāla diapazons	SSI (RS422) Binārais/Pelēkais izvēlams ar programmatūru
Enkoderas ieejas, frekvence	125, 250, 500, 1000 kBit/s Regulējams ar programmatūru
Enkoderas ieejas, ģenerators barošanas spriegums	24 V DC (250mA / kanāls)
Enkoderas ieejas, savienojuma tehnoloģija	RJ45
Enkoderas ieejas, galvaniskā izolācija	Nē