


# Elektriskais interfeiss CECX-S-S4

Daļas numurs: 553979

FESTO



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Korozijas noturības klasifikācija CRC	0 - Nav korozijas ietekme
Autorizācija	c UL us - Listed (OL)
Materiālu piezīme	Satur LABS substances Atbilst RoHS
Apkārtējās vides temperatūra	5 ... 55 °C
Uzglabāšanas temperatūra	-40 ... 70 °C
Relatīvais gaisa mitrums	10 - 95 %
Aizsardzības klase	IP20
Drošības klase	III
Produkta svars	31 g
Tests uz vibrāciju intensitāti	EN 60068-2-6 FC 5 - 9 Hz 3,5 mm 9 - 150 Hz 1g
Tests uz triecienu intensitāti	EN 60068-2-27 EA 15g, 11ms (pussinus)
Seriālais interfeiss, skaits	1
Seriālais interfeiss, tips	RS 485-A/422-A
Seriālais interfeiss, savienojuma tehnoloģija	Spraudnis Sub-D 9-kontaktu
Seriālais interfeiss, pārraides pakāpe	1200 ... 115000 Bit/s Regulējams ar programmatūru
Seriālais interfeiss, elektriskā izolācija	Nē