


Kopnes interfeiss CECX-B-CO

Daļas numurs: 553980

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Korozijas noturības klasifikācija CRC	0 - Nav korozijas ietekme
Autorizācija	c UL us - Listed (OL)
Materiālu piezīme	Satur LABS substances Atbilst RoHS
Darbības spriegums	19,2 - 30 VDC
Izejas spriegums/jauda	Max. izejas jauda 24 V: 45 W Max. izejas jauda 5 V: 8.5 W
Enerģijas patēriņš 24 V	6,5 W
Apkārtējās vides temperatūra	5 ... 55 °C
Uzglabāšanas temperatūra	-40 ... 70 °C
Relatīvais gaisa mitrums	10 - 95 %
Aizsardzības klase	IP20
Drošības klase	III
Produkta svars	121 g
Tests uz vibrāciju intensitāti	EN 60068-2-6 FC 5 - 9 Hz 3,5 mm 9 - 150 Hz 1g
Tests uz triecienu intensitāti	EN 60068-2-27 EA 15g, 11ms (pussinus)
Elektriskā savienojuma tehnoloģija, I/O	Ligzdu josla, platums 5.08 mm
Statusa displeji	LED (statuss) LED dzeltens = pārraide LED zaļš = uztveršana
Fieldbus saskarne	CAN-Bus
Fieldbus saskarne, savienojuma tehnoloģija	Spraudnis Sub-D 9-kontaktu
Fieldbus saskarne, pārraides pakāpe	125, 250, 500, 800, 1000kbit/s Regulējams ar pagriežamo slēdzi
Fieldbus saskarne, elektriskā izolācija	Nē