


Savienojošais vads NEBV-H1G2L-P-1-LE2

Daļas numurs: 554030

FESTO

für Magnetventile MH1, ohne LED.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Vada piederums	Für statische Anwendungen
Polaritātes aizsargāts	Nē
Darbības statusa displejs	Dzeltena gaismas diode
Darbības sprieguma diapazons AC	4,5 ... 26,4 V
Darbības sprieguma diapazons DC	4,5 ... 26,4 V
maksimālā izejas strāva	2.000 mA
Stoßspannungsfestigkeit	0,8 kV
Korozijas noturības klasifikācija CRC	4
Aizsardzības klase	IP40
Apkārtējās vides temperatūra	-5 ... 70 °C -20 ... 70 °C
Produkta svars	24 g
Elektriskais savienojums	2-dzīslu Taisna ligzda / vads
Kabeļa garums	1 m
Montāžas tips	Klipsis
Krāsas kods, dzīslas izolācija	Kontakts 1 = melns Pin 3 = schwarz/rot
Materiālu piezīme	Brīvs no vara un PTFE
Materiālu informācija, korpuss	POM PUR
Kabeļu apvalku materiālu informācija	PVC