


Kontroles bloks CPX-CMXX

Daļas numurs: 555667

FESTO

elektrisko piedziņu kontrolei



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Apkārtējās vides temperatūra	-5 ... 50 °C
Produkta svars	155 g
Aizsardzības klase	IP65 IP67
Uzglabāšanas temperatūra	-20 ... 70 °C
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Asu kopējais skaits	8
Asu sadale	2 grupas ar maksimāli 4 asīm
Atbalstītā kinemātika	2-asu portāli X-Z / Y-Z / X-Y 3-asu portāli X-Y-Z
Izmēri B x L x H	50 mm x 107 mm x 55 mm
Kontroles interfeiss	CAN-Bus
Diagnosticēšanas instruments	Kanāla un moduļa orientēta diagnostika - Zems spriegums/īssavienojums moduļos - Diagnostikas atmiņa
Konfigurācijas atbalsts	FCT (Festo Configuration Tool)
Parametru konfigurēšana	- Sistēmas parametrs
Papildus funkcijas	Papildus diagnostikas interfeiss priekš FCT Sistēmas statusu var attēlot lietojot procesa datus
Apkalpes elements	Pagriežamais slēdzis palaišanai/apturēšanai
Takts frekvence	1 Mbit/s
Darbības sprieguma diapazons DC	18 ... 30 V
Nominālais darbības spriegums DC	24 V
Tikla filtrs	10 ms
Protokols	FHPP-MAX
Īpatnējais strāvas patēriņš pie darba sprieguma	Parasti 85 mA
Izejas adreses maksimālais lielums	16 byte
Ieejas adreses maksimālais lielums	16 byte
Ethernet interfeiss	Tikai priekš konfigurācijas RJ 45 (ligzda, 8-kontaktu)
Kopnes specifikācijas attēlošanas gaismas diode	TP: Ethernet savienojuma statuss ERR: Kļūda programmas secībā STOP: Programma apturēta RUN: Programma tiek izpildīta
Produkta specifikācijas attēlošanas gaismas diode	PS: Electronics supply, sensor supply M: Maint, parametrizācija
Materiālu informācija, korpuss	PA-pastiprināts PC