



Regulatora plāksne VABF-S1-2-R2C2-C-6

Daļas numurs: 555759

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Platums	54 mm
Bāzēts uz standartu	ISO 5599-1
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Pneimatiskā vertikālā uzkrāšana	Spiediena regulators priekš 2 izvada
Kontrollera funkcija	Izejas spiediena konstante ar sekundāro izplūdi
Spiediena manometra izvēle	iespējams
Spiediena regulēšanas diapazons Mpa	0,1 ... 0,6 MPa
Spiediena kontroles diapazons	1 ... 6 bar
Spiediena regulēšanas diapazons psi	14,5 ... 87 psi
Ieplūdes spiediens 1	0,5 ... 10 bar
Piegādes spiediens 1 Mpa	0,05 ... 1 MPa
Piegādes spiediens 1 psi	7,25 ... 145 psi
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
Korozijas noturības klasifikācija CRC	0 - Nav korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Aizsardzības klase	IP65 NEMA 4
Apkārtējās vides temperatūra	-5 ... 50 °C
Produkta svars	1.230 g
Stiprinājuma vertikālā novietojums	uz kolektora bloka uz individuālās apakšējās pamatnes
Spiediena manometra savienojums	ar noturošo skavu
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Kontroles paneļa materiāls	PA
Regulatora korpusa materiāls	Alumīnija spiedienlējums