



Vertikālā spiediena piegādes plāksne VABF-S1-2-P1A3-G12

Daļas numurs: 555785

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Platums	54 mm
Bāzēts uz standartu	ISO 5599-1
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Pneimatiskā vertikālā uzkrāšana	Alternatīva spiediena piegāde uz 1
Operating pressure MPa	-0,09 ... 1 MPa
Darbošanās spiediens	-0,9 ... 10 bar
Ieplūdes spiediens 1	0,5 ... 10 bar
Piegādes spiediens 1 Mpa	0,05 ... 1 MPa
Piegādes spiediens 1 psi	7,25 ... 145 psi
Standarta nominālā plūsmas pakāpe	2.800 l/min
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
Korozijas noturības klasifikācija CRC	0 - Nav korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Aizsardzības klase	IP65 NEMA 4
Apkārtējās vides temperatūra	-5 ... 50 °C
Produkta svars	605 g
Stiprinājuma vertikālā novietojums	uz kolektora bloka uz individuālās apakšējās pamatnes
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	G1/2
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Korpusa materiāls	Alumīnija spiedienlējums