

# Sakabe EAMC-30-35-8-9

Daļas numurs: 557390

FESTO



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Turētāja diametrs 1	8 mm
Turētāja diametrs 2	9 mm
Izmērs	30
Nominālais garums	35 mm
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Max. ātrums	8.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Uzglabāšanas temperatūra	-25 ... 60 °C
Relatīvais gaisa mitrums	0 - 95 %
Apkārtējās vides temperatūra	-25 ... 60 °C
Inerces masas moments	6,1 kgmm <sup>2</sup>
Pārnēsamais moments	8,2 Nm
Produkta svars	45 g
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS