

Sakabes korpuss EAMK-A-L38-38A

Daļas numurs: 558011

FESTO

Piemērots EGC-...-TB



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Montāžas pozīcija	Jebkurš
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Uzglabāšanas temperatūra	-25 ... 60 °C
Relatīvais gaisa mitrums	0 - 95 %
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkta svars	81 g
Interfeisa kods, aktuators	L38
Interfeisa kods, sajūga korpuss	38A
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS