

Žurnāls

EAMB-18-9-8X16-10X12

Daļas numurs: 558035

FESTO

[piedziņu pielāgošanai ar dobtajām vārpstām.](#)



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|------------------------------|-------------------------|
| Turētāja diametrs 1 | 8 mm |
| Turētāja diametrs 2 | 10 mm |
| Izmērs | 70 |
| Nominālais garums | 16 mm |
| Montāžas pozīcija | Jebkurš |
| Max. ātrums | 8.000 1/min |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Uzglabāšanas temperatūra | -25 ... 60 °C |
| Relatīvais gaisa mitrums | 0 - 95 % |
| Apkārtējās vides temperatūra | -25 ... 60 °C |
| Inerces masas moments | 0,838 kgmm ² |
| Pārneseamais moments | 12 Nm |
| Produkta svars | 29 g |
| Materiālu piezīme | Atbilst RoHS |