


Sakabe
EAMC-42-66-11-12
Daļas numurs: 558313

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Turētāja diametrs 1	11 mm
Turētāja diametrs 2	12 mm
Izmērs	42
Nominālais garums	66 mm
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Max. ātrums	6.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Uzglabāšanas temperatūra	-25 ... 60 °C
Relatīvais gaisa mitrums	0 - 95 %
Apkārtējās vides temperatūra	-25 ... 60 °C
Inerces masas moments	45,5 kgmm ²
Pārnēsamais moments	17 Nm
Produkta svars	166 g
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS