

Sakabe

EAMC-42-50-12-24

Daļas numurs: 558314

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Turētāja diametrs 1	12 mm
Turētāja diametrs 2	24 mm
Izmērs	42
Nominālais garums	50 mm
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Max. ātrums	6.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Uzglabāšanas temperatūra	-25 ... 60 °C
Relatīvais gaisa mitrums	0 - 95 %
Apkārtējās vides temperatūra	-25 ... 60 °C
Inerces masas moments	34,8 kgmm ²
Pārneseamais moments	17 Nm
Produkta svars	130 g
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS