

Iespiežamais L- veida savienojums NPQM-L-Q8-E-P10

Daļas numurs: 558778

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	Standarta
Nominālais izmērs	7 mm
Konstrukcija	L-shape
Iepakojuma izmērs	10
Konstrukcijas struktūra	Spied/pavelc princips
Operating pressure for entire temperature range	-0,095 ... 1,6 MPa
Darba spiediens visā temperatūras diapazonā	-0,95 ... 16 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13,775 ... 232 psi
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1 - Zema korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Apkārtējās vides temperatūra	-20 ... 70 °C
Produkta svars	22 g
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	Priekš caurules ar 8 mm ārējo diametru
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	Priekš caurules ar 8 mm ārējo diametru
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Korpusa materiāls	Niķelēts misiņš
Caurules blīves materiāls	NBR