

Iespiežamais pārsedzes savienotājs NPQM-H-Q12-E-P10

Daļas numurs: 558810

FESTO



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|---|---|
| Izmērs | Standarta |
| Nominālais izmērs | 11 mm |
| Konstrukcija | Bulkhead |
| Iepakojuma izmērs | 10 |
| Konstrukcijas struktūra | Spied/pavelc princips |
| Operating pressure for entire temperature range | -0,095 ... 1,6 MPa |
| Darba spiediens visā temperatūras diapazonā | -0,95 ... 16 bar |
| Operating pressure for entire temperature range | -13,775 ... 232 psi |
| Darbošanās paņēmieni | Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Piezīme par darba un vadības vidi | Eļļotāja darbība iespējama |
| Korozijas noturības klasifikācija CRC | 1 - Zema korozijas ietekme |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Apkārtējās vides temperatūra | -20 ... 70 °C |
| Produkta svars | 60 g |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1 | Priekš caurules ar 12 mm ārējo diametru |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2 | Priekš caurules ar 12 mm ārējo diametru |
| Materiālu piezīme | Atbilst RoHS |
| Korpusa materiāls | Niķelēts misiņš |
| Uzgrīeņa materiāls | Niķelēts misiņš |
| Caurules blīves materiāls | NBR |