


# Pasīvo vadotņu ass EGC-80- -FA

Daļas numurs: 558865

FESTO

Ar rotējošo lodīšu gultņa vadīkli, bez piedziņas.



Parauga attēlojums

## Datu lapa

Kopējā datu lapa - Individuālie vārsti ir atkarīgi no jūsu konfigurācijas.

Pazīme	Lielums
Darba gājiens	50 ... 8.500 mm
Izmērs	80
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Vadotne	Rotējošo lodīšu gultņu vadotne
Konstrukcijas struktūra	Vadotne
Maks. paātrinājums	50 m/s <sup>2</sup>
Max. ātrums	5 m/s
Korozijas noturības klasifikācija CRC	0 - Nav korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Aizsardzības klase	IP40
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Laukuma inerces moments otrajā pakāpē Ix	844E+03 mm <sup>4</sup>
Laukuma inerces moments otrajā pakāpē Iy	1.160E+03 mm <sup>4</sup>
Max. spēks Fy	3.050 N
Max. spēks Fz	3.050 N
Max. brīvģajiena pārvietojuma pretestība	15 N
Maks. moments Mx	36 Nm
Masas inerces momenta vērpē It	551E+03 mm <sup>4</sup>
Iespīlēšanas elementa pneimatiskā pieslēģvieta	M5
Profīla materiāls	Kaļamā alumīnija sakausģjums Anodizģts
Materiālu pieģime	Atbilst RoHS
Noslģgprofīla materiāls	ABS
Vāka materiāls	Kaļamā alumīnija sakausģjums Anodizģts
Vadotnes kamanas materiāls	Tģrauds
Vadotnes sliedes materiāls	Tģrauds
Slīdģna materiāls	Kaļamā alumīnija sakausģjums Anodizģts