


Aksiālais komplekts EAMM-A-A22-55A

Daļas numurs: 558896

FESTO

Piemērots EGSA strēles asīm.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	22
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Max. ātrums	10.000 1/min
Uzglabāšanas temperatūra	-25 ... 60 °C
Relatīvais gaisa mitrums	0 - 95 %
Aizsardzības klase	IP40
Apkārtējās vides temperatūra	0 ... 50 °C
Inerces masas moments	6,06 kgmm ²
Pārneseamais moments	5,1 Nm
Produkta svars	430 g
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS