


Sakabe EAMC-30-35-8-9

Daļas numurs: 558903

FESTO

Piemērots EGSA strēles asīm.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Turētāja diametrs 1	8 mm
Turētāja diametrs 2	9 mm
Izmērs	30
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Max. ātrums	12.000 1/min
Uzglabāšanas temperatūra	-25 ... 60 °C
Relatīvais gaisa mitrums	0 - 95 %
Apkārtējās vides temperatūra	-25 ... 60 °C
Inerces masas moments	6,06 kgmm ²
Pārneseamais moments	5,1 Nm
Produkta svars	45 g
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS