


# Paralēlais komplekts EAMM-U-A22-70A

Daļas numurs: 559787

FESTO



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	22
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Max. ātrums	4.000 1/min
Uzglabāšanas temperatūra	-25 ... 60 °C
Relatīvais gaisa mitrums	0 - 95 %
Aizsardzības klase	IP40
Apkārtējās vides temperatūra	0 ... 50 °C
Inerces masas moments	10,13 kgmm <sup>2</sup>
Piedziņas moments bez slodzes	0,2 Nm
Pārnesamais moments	5,5 Nm
Produkta svars	540 g
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS