


Aksiālais komplekts EAMM-A-A19-40A

Daļas numurs: 559798

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	19
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Max. ātrums	10.000 1/min
Uzglabāšanas temperatūra	-25 ... 60 °C
Relatīvais gaisa mitrums	0 - 95 %
Aizsardzības klase	IP40
Apkārtējās vides temperatūra	0 ... 50 °C
Inerces masas moments	1,06 kgmm ²
Pārneseamais moments	2,3 Nm
Produkta svars	240 g
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS