


Stavērēja žokļa pirksts BUB-HGPT-50-B

Daļas numurs: 560249

FESTO

piemērots T-rievas satvērējam HGPT-...-B.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	50
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Apkārtējās vides temperatūra	5 ... 60 °C
Produkta svars uz satvērēja žokļi	622 g
Montāžas tips	Ar caurejošu urbumu un centrējošo uznavu
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Neapstrādāto detaļu materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums