


# Analogais modulis CPX-4AE-P-B2

Daļas numurs: 560361

FESTO



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmēri B x L x H	(iekļaujot savienojuma bloku) 50 mm x 107 mm x 55 mm
Produkta svars	115 g
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
Vidējā temperatūra	0 ... 50 °C
Apkārtējās vides temperatūra	-5 ... 50 °C
Uzglabāšanas temperatūra	-20 ... 70 °C
Aizsardzības klase	IP65 IP67
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1 - Zema korozijas ietekme (kad uzstādīts)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Korpusa materiāls	PA-pastiprināts PC
Pneimatiskais savienojums	QS-4
LED displejs	1 group diagnostics
Diagnoze	Limit violation per channel parametrizācijas kļūda Sensor limit per channel
Parametru konfigurēšana	Diagnostics delay per channel Hysteresis per module Unit of measurement Measured value smoothing per channel Limit monitoring per channel diagnostics Sensor limit diagnostics per channel Measurement of relative/differential pressure
Iekšējais cikla laiks	5 ms
Darbības sprieguma diapazons DC	18 ... 30 V
Nominālais darbības spriegums DC	24 V
Īpatnējais strāvas patēriņš pie darba sprieguma	Parasti 50 mA
Ieeju skaits	4
Izmērītais mainīgais lielums	4x relatīvā spiediena/2x diferenciālā spiediena
Elements(i) kurus var attēlot	kPa mbar psi
Datu formāts	15 biti + prefikss Binārais attēlojums mbar, kPa un psi
Spiediena mērīšanas diapazons, beigu vērtība	1 bar
Spiediena mērīšanas diapazons, sākuma vērtība	-1 bar