


Savienojošais vads VMPAL-KMSK-S-SD25-IP67-5

Daļas numurs: 560414

FESTO



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|---|-------------------------------|
| Produkta svars | 1.125 g |
| Elektriskais savienojums | Kabelis ar spraudni |
| Kabeļa garums | 5 m |
| Vada piederums | Suitable for energy chains |
| Min. kabeļa saliekšanās rādiuss | 63 mm |
| Vada diametrs | 12,5 mm |
| Kabeļa struktūra | 25x0,34 |
| Aizsardzības klase | IP67 pēc IEC 60529 |
| Apkārtējās vides temperatūra ar elastīgo kabeļa instalāciju | -5 ... 80 °C |
| CE simbols (skat atbilstības sertifikātu) | saskaņā ar ES RoHS direktīvu |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK RoHS instructions |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Materiālu piezīme | Atbilst RoHS |
| Korozijas noturības klasifikācija CRC | 2 - Mainīga korozijas ietekme |
| Kabeļa izolācijas materiāls | TPE-U(PU) |