


# Savienojošais vads VMPAL-KMSK-S-SD25-IP67-10

Daļas numurs: 560415

FESTO



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Produkta svars	2.155 g
Elektriskais savienojums	Kabelis ar spraudni
Kabeļa garums	10 m
Vada piederums	Suitable for energy chains
Min. kabeļa saliekšanās rādiuss	63 mm
Vada diametrs	12,5 mm
Kabeļa struktūra	25x0,34
Aizsardzības klase	IP67 pēc IEC 60529
Apkārtējās vides temperatūra ar elastīgo kabeļa instalāciju	-5 ... 80 °C
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	saskaņā ar ES RoHS direktīvu
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
Kabeļa izolācijas materiāls	TPE-U(PU)