

Savienojošais vads VMPAL-KM-V-SD44-IP67-2,5

Daļas numurs: 560422

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Produkta svars	462 g
Elektriskais savienojums	Kabelis ar spraudni
Kabeļa garums	2,5 m
Vada piederums	Standarta
Min. kabeļa saliekšanās rādiuss	115 mm
Vada diametrs	9,6 mm
Kabeļa struktūra	36x0,25
Aizsardzības klase	IP67 pēc IEC 60529
Apkārtējās vides temperatūra ar elastīgo kabeļa instalāciju	-5 ... 80 °C
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	saskaņā ar ES RoHS direktīvu
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
Kabeļa izolācijas materiāls	PVC