

# Savienojošais vads VMPAL-KM-S-SD44-IP67-2.5

Daļas numurs: 560425

FESTO



## Datu lapa

| Pazīme  | Lielums                       |
|---|-------------------------------|
| Produkta svars  | 467 g                         |
| Elektriskais savienojums                                    | Kabelis ar spraudni           |
| Kabeļa garums   | 2,5 m                         |
| Vada piederums  | Standarta                     |
| Min. kabeļa saliekšanās rādiuss                             | 115 mm                        |
| Vada diametrs   | 9,6 mm                        |
| Kabeļa struktūra  | 36x0,25                       |
| Aizsardzības klase  | IP67<br>pēc IEC 60529         |
| Apkārtējās vides temperatūra ar elastīgo kabeļa instalāciju | -5 ... 80 °C                  |
| CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)                   | saskaņā ar ES RoHS direktīvu  |
| UKCA marking (see declaration of conformity)                | To UK RoHS instructions       |
| PWIS conformity   | VDMA24364-B1/B2-L             |
| Materiālu piezīme   | Atbilst RoHS                  |
| Korozijas noturības klasifikācija CRC                       | 2 - Mainīga korozijas ietekme |
| Kabeļa izolācijas materiāls                                 | PVC                           |