



Regulatora plāksne VABF-S4-2-R2C2-C-10E

Daļas numurs: 560763

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Platums	18 mm
Bāzēts uz standartu	ISO 15407-2
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Kontrollera funkcija	Izejas spiediena konstante ar sekundāro izplūdi
Spiediena manometra izvēle	iespējams
Operating pressure MPa	1 MPa
Darbošanās spiediens	10 bar
Spiediena regulēšanas diapazons Mpa	0,2 ... 0,85 MPa
Spiediena kontroles diapazons	2 ... 8,5 bar
Spiediena regulēšanas diapazons psi	29 ... 123,25 psi
Izplūdes spiediens 1	0,5 ... 10 bar
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar ES zemsprieguma direktīvu
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Piezīme par darba un vadības vidi	Elļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
Korozijas noturības klasifikācija CRC	0 - Nav korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Aizsardzības klase	IP65 NEMA 4
Vadības paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Apkārtējās vides temperatūra	-5 ... 50 °C
Produkta svars	410 g
Stiprinājuma vertikālā novietojums	uz kolektora bloka uz individuālās apakšējās pamatnes
Spiediena manometra savienojums	ar noturošo skavu
Kontroles paneļa materiāls	PA
Regulatora korpusa materiāls	Alumīnija spiedienlējums