


Kolektora apakšējā pamatne VABV-S2-2S-N12-T1

Daļas numurs: 560844

FESTO



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|--|---|
| Tīklojuma izmērs | 59 mm |
| Vārstu termināļa tips | 44 |
| Operating pressure MPa | -0,09 ... 1 MPa |
| Darbošanās spiediens | -0,9 ... 10 bar |
| CE simbols (skat atbilstības sertifikātu) | Saskaņā ar ES zemsprieguma direktīvu |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK instructions for electrical equipment |
| Korozijas noturības klasifikācija CRC | 0 - Nav korozijas ietekme |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Produkta svars | 610 g |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2 | 1/2 NPT |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 4 | 1/2 NPT |
| Materiālu piezīme | Atbilst RoHS |
| Plāksnes materiāls | Alumīnija spiedienlējums |