



Gala plāksne VMPAL-EPL-SD25

Daļas numurs: 560938

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Platums	43 mm
Garums	107,3 mm
Max. vārstu pozīciju skaits	24
Vārstu termināļa struktūra	Vārsta izmērus var kombinēt
Maksimālais elektromagnētu tinumu skaits	24
Operating pressure MPa	-0,09 ... 1 MPa
Darbošanās spiediens	-0,9 ... 10 bar
Pilot pressure MPa	0,3 ... 0,8 MPa
Vadības spiediens	3 ... 8 bar
Nominālais darbības spriegums DC	24 V
Korozijas noturības klasifikācija CRC	3 - Augsta korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Aizsardzības klase	IP67
Piezīme par aizsardzības klasi	saliktā stāvoklī ar piederumiem VMPAL-KM
Apkārtējās vides temperatūra	-5 ... 50 °C
Produkta svars	190 g
Elektriskais savienojums 1, funkcija	Daudzkontakta spraudnis
Elektriskais savienojums 1, savienojuma tips	Spraudnis
Elektriskais savienojums 1, savienojuma tehnoloģija	Sub-D
Elektriskais savienojums 1, kontaktu/dzīslu skaits	25
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Gala plāksnes materiāls	Alumīnija spiedienlējums PA-pastiprināts